


Plaquettes de rainurage/tronçonnage SX Walter Cut

Rainurage et tronçonnage

Tiger-tec® Silver



Plaquettes amovibles

	Désignation	s mm	r mm	f mm	s _{Tol} mm	l _{Tol} mm	P			M			S		
							HC	WSM23S	WSM33S	WSM43S	HC	WSM23S	WSM33S	WSM43S	HC
	SX-2E200N02-CE4	2	0,2	0,06 - 0,15	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-3E300N02-CE4	3	0,2	0,09 - 0,30	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-4E400N02-CE4	4	0,2	0,10 - 0,32	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-5E500N04-CE4	5	0,4	0,12 - 0,35	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-6E600N04-CE4	6	0,4	0,12 - 0,40	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-2E200N02-CF5	2	0,2	0,04 - 0,12	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-3E300N02-CF5	3	0,2	0,08 - 0,20	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-4E400N02-CF5	4	0,2	0,10 - 0,22	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-5E500N04-CF5	5	0,4	0,10 - 0,25	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-6E600N04-CF5	6	0,4	0,10 - 0,30	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-2E200N02-CF6	2	0,2	0,03 - 0,12	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹
	SX-3E300N02-CF6	3	0,2	0,04 - 0,20	±0,05	±0,01		☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹	☹

l_{Tol} = reproductibilité en cas de changement de plaquette amovible

Tolérance du rayon r_{Tol} = ± 0,05

HC = carbure revêtu

